

Garant**90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / Z_{eff}: 63/4Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	81 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Ø rezných hrán D_c	63 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	93 mm
Séria	Power Tang

Počet otočných rezných platničiek	28
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219882