

HOLEX**Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 13L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338450 13L
GTIN	4045197603715
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

S vnútorným privodom chladiwa.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie L ₂	100 mm
Predĺženie K ₂	14,5 mm
Predĺženie Ø D ₃	18 mm
pre Ø stopky závitú d ₂	18 mm
Predĺženie Ø D ₄	26 mm
pre štvorhran K ₁	14,5 mm

pre menovitý Ø závitu d_1 DIN 374/376	M22 – M24
pre upínaciu dĺžku l_1	43 mm
Predĺženie L_3	330 mm
Druh produktu	Predĺženie