

HOLEX**Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 10L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338450 10L
GTIN	4045197603654
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

S vnútorným privodom chladiva.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie K_2	9 mm
pre menovitý \varnothing závit d_1 DIN 374/376	M16
Predĺženie L_3	230 mm
Predĺženie L_2	90 mm
pre upínaciu dĺžku l_1	36 mm
Predĺženie $\varnothing D_4$	18 mm

pre Ø stopky závitu d_2	12 mm
pre štvorhran K_1	9 mm
Predĺženie Ø D_3	12 mm
Druh produktu	Predĺženie