

HOLEX**Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 263 (ISO 11), M20, Stopka štvorhran: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297145 16
GTIN	4045197885616
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

Stopka štvorhran	16 mm
Šírka čepele	5 mm
pre otvory od \varnothing	40 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{max}	12 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž