



## Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320650 2
GTIN	4019208000046
Trieda položky	35R

### Popis

#### Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké prevedenie.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bez údržby.

#### Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

#### Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

### Technický opis

najväčší Ø vrcholu 60° A	15 mm
Morse kužel	MK2
Ø puzdra D	32 mm
Úžitková dĺžka B	62 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
pre hmotnosť obrobku	200 kg
Druh produktu	Strediaci hrot

