

**Garant****Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený ťahovací moment:  
0,2Nm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211750 0,2
GTIN	4045197885265
Trieda položky	21B

## Popis

### Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Ťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

### Funkcia:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač **počutelne aj viditeľne** spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

### Použitie:

V spojení s **1/4-palcovými bitmi** so stopkou **C 6,3** alebo **E 6,3**, napr. **bit Torx Plus® č. 674252**. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného ťahovacieho momentu.

### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Upozornenie:

Dodáva sa **bez** bitu.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

## Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±15 %
Dĺžka čepele	50 mm
nastavený ťahovací moment	0,2 Nm
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínac
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený
Celková dĺžka L	107 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Smer vťahovania	utahovanie doprava
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Príslušenstvo

„TQ-Station“ – úložná stanica pre momentové skrutkovače	659964
---	--------