



## Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320675 4
GTIN	5907412202761
Trieda položky	36C

### Popis

#### Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké vyhotovenie, bezúdržbové.

#### Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

#### Použitie:

Pre sústruhy na hrubovanie a presné sústruženie.

### Technický opis

maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	32 mm
Morse kužel	MK4
maximálne otáčky	3800 min <sup>-1</sup>
Dĺžka hrotu C	40 mm
Ø puzdra D	70 mm
pre hmotnosť obrobku	800 kg
Úžitková dĺžka B	101,5 mm

Celková délka L	204 mm
Druh produktu	Strediaci hrot