



Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320655 2
GTIN	5907412202709
Trieda položky	36C

Popis

Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké prevedenie.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bez údržby.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Technický opis

Ø puzdra D	44 mm
Úžitková dĺžka B	73 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
Dĺžka hrotu C	26,5 mm
pre hmotnosť obrobku	100 kg
najväčší Ø vrcholu 60° A	24 mm
Morse kužel'	MK2

maximálne otáčky	8000 min ⁻¹
Celková dĺžka L	137,5 mm
Druh produktu	Strediaci hrot