



## Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320655 5
GTIN	5907412202747
Trieda položky	36C

### Popis

#### Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké prevedenie.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bez údržby.

#### Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

#### Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

### Technický opis

maximálne otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
pre hmotnosť obrobku	650 kg
Úžitková dĺžka B	116,5 mm
Morse kužel'	MK5
Ø puzdra D	75 mm
Dĺžka hrotu C	55,5 mm

maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	50 mm
Celková dĺžka L	246 mm
Druh produktu	Strediaci hrot