

HOLEX**Nástrčná stopka s valcovou stopkou, Stopka Ø / Kužel' skľučovadla: 10/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Trieda položky	32X

Popis**Prevedenie:**

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobá vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

Precízne prevedenie s valcovou stopkou.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vŕtačky, sústruhy, automaty atď. Valcová stopka môže byť upnutá v **upínacích klieštinách alebo vo frézovacom skľučovadle.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Technický opis

Kužel' vŕtacieho skľučovadla DIN 238	B 10
Ø kužela D	10,094 mm
Dĺžka valcovitej stopky	40 mm
Ø stopky	10 mm
Druh produktu	Upínač vŕtacieho skľučovadla