

**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320660 1
GTIN	4019208014418
Trieda položky	35R

**Popis****Prevedenie:**

- **Teleso a otočný hrot sú kalené.**
- **Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.**
- **Uhol hrotu 60°.**

**Popis:**

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

**Technický opis**

Ø puzdra D	34,5 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	15 mm
Úžitková dĺžka B	60,5 mm
Morse kužel'	MK1
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm

pre hmotnosť obrobku

100 kg

Druh produktu

Strediaci hrot