

**Držiak na momentový skrutkovač, Maximálny ťahovací moment: 500cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 659991 500 |
| GTIN | 2050001922328 |
| Trieda položky | 66F |

Popis**Vhodné pre:**

Vymeniteľné čepele pre Torx® č. 659995 a Torx Plus® č. 659996 a č. sortimentu 659990.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Maximálny ťahovací moment | 500 cNm |
| Rozsah krútiaceho momentu | 60 - 500 cNm |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,6 - 5 Nm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Celková dĺžka L | 131,4 mm |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Spätná väzba | s vypínaním |
| Prestavitelnosť hodnoty spúšťania | prednastavený |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ |
| Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený |
| Séria | Dinaplus |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Signalizácia spustenia | haptická |
| Meracia technika | mechanický |
| Pevne nastavený krútiaci moment | áno |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |