




## Otočný sústružnícky hrot presné prevedenie Vrcholový uhol 60°, Morse kužel: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320700 5
GTIN	4045197313263
Trieda položky	34D

### Popis

#### Prevedenie:

- **Extrémne úzke teleso a vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Vďaka presným ihlovým a axiálnym ložiskám je dosiahnutá maximálna odchýlka 0,003 mm pri veľmi malom  $\varnothing$  telesa.**
- **Kužel' a skosené diely sú z kalenej ložiskovej ocele (61–63 Rockwell).**

#### Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

#### Použitie:

Pre sústružnícke a brúsne práce, **pri ktorých je potrebný malý  $\varnothing$  hlavy a vysoká presnosť.**

### Technický opis

Úžitková dĺžka B	51 mm
najväčší $\varnothing$ vrcholu 60° A	54 mm
Morse kužel'	MK5
pre hmotnosť obrobku	1300 kg
$\varnothing$ puzdra D	62 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,003 mm

Druh produktu

Strediaci hrot