



## Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 50 A = 100, Ø trňa d1: 32mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303045 32
GTIN	4250122616320
Trieda položky	36E

### Popis

**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrážku brúsené.  
Všetky sopky brunované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

### Technický opis

Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	32
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	32
Ø trňa d <sub>1</sub>	32 mm
Vonkajší Ø D	78 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	32 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

## Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 32	309840 32
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 32	309860 32
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50