



Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo so stopkou MK, Morse kužel: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	321250 3
GTIN	4019208059631
Trieda položky	35R

Popis

Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- S hrotom z tvrdého kovu pre malé stredy a odtlačovacie matice.
- Teleso a otočný hrot (možné viacnásobné prebrúsenie) sú kalené.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Nevyžadujú údržbu vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na opracovávanie **tenkých obrobkov pri vysokých otáčkach.**

Technický opis

Ø tvrdých kovov H	14 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Úžitková dĺžka B	79,4 mm

pre hmotnosť obrobku	360 kg
Ø puzdra D	74 mm
Morse kužel'	MK3
Druh produktu	Strediaci hrot