



## Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo so stopkou MK, Morse kužel: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	321250 5
GTIN	4019208059655
Trieda položky	35R

### Popis

#### Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- S hrotom z tvrdého kovu pre malé stredy a odtlačovacie matice.
- Teleso a otočný hrot (možné viacnásobné prebrúsenie) sú kalené.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Nevyžadujú údržbu vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.

#### Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

#### Použitie:

Na opracovávanie **tenkých obrobkov pri vysokých otáčkach.**

### Technický opis

Ø puzdra D	90 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Úžitková dĺžka B	129 mm

Ø tvrdých kovov H	18 mm
Morse kužel'	MK5
pre hmotnosť obrobku	1000 kg
Druh produktu	Strediaci hrot