

HOLEX**Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323600 3
GTIN	4045197296689
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Celojamkovače s hlboko zapusteným **hrotom z tvrdého kovu**.

Hroty jamkovačov osadené tvrdým kovom sú opatrené značkovacou drážkou, ktorá ukazuje maximálne prebrúsenie hrotu.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:**DIN 806****Technický opis**

Dĺžka plochy L ₁	38 mm
Morse kužel'	3
Vonkajší Ø D	24,1 mm
Ø tvrdých kovov H	11 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od	3 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

