

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Lamač triesok	VM
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie