

**Garant****CNMG 09T304, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie