

Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie