

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie