


Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Tvarovač triesky	2,2 mm
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

