

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie