

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie