



Pevný hrot polený s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	323800 2
GTIN	4045197296726
Trieda položky	32L

Popis

Prevedenie:

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Polojamkovače s hlboko zapusteným **hrotom z tvrdého kovu**. Vďaka tomu veľmi dobrý prístup sústružníckym nožom k čelnej strane obrobku.

Hroty jamkovačov osadené tvrdým kovom sú opatrené značkovacou drážkou, ktorá ukazuje maximálne prebrúsenie hrotu.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:

DIN 806

Technický opis

Ø tvrdých kovov H	7 mm
Vonkajší Ø D	18 mm
Dĺžka plochy L ₁	30 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od	2 mm
Morse kužel'	2
Celková dĺžka L	100 mm

Druh produktu

Strediaci hrot