

**MIRKA****Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET®, Ø 150 mm, Zrinitosť: 400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567800 400
GTIN	6416868646368
Trieda položky	56M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sietovej štruktúre** s tisícami otvorov.

**Výhoda:**

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

**Použitie:**

Brúsenie lakov, tmelov, primerov, platov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

**Technický opis**

Zrinitosť	400
Ø kotúčov	150 mm
Séria	ABRANET®
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm

Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150	567887 150