


**Garant****SNMM 150616, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 12 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač triesok	VR
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 150616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie