


**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VG
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie