


**Garant****SNMG 120412, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VG
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie