

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie