



## Dielenský skúšobný prístroj SENSOTORK®, Maximálny ťahovací moment: 20Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654250 20
GTIN	4018754181148
Trieda položky	63B

### Popis

#### Prevedenie:

#### Kompaktný dielenský skúšobný prístroj pre momentové kľúče.

Vymeniteľné snímače nameraných hodnôt umožňujú flexibilné rozšírenie. Vysoká presnosť vďaka plochým snímačom nameraných hodnôt (nízke priečne sily) so spracovaním a digitalizáciou nameranej hodnoty priamo v snímači (odchýlka zobrazenia od nameranej hodnoty je  $\pm 0,25\%$  v rozsahu od 20 % do 100 % menovitej hodnoty;  $\pm 0,5\%$  v rozsahu od 10 % do 20 % menovitej hodnoty a  $\pm 1\%$  v rozsahu od 2 % do 10 % menovitej hodnoty).

Veľmi bezpečný vďaka dodatočnému zobrazeniu skutočného krútiaceho momentu pri spustení momentových kľúčov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane snímača nameraných hodnôt, držiaka, zobrazovacieho prístroja, statívu pre zobrazovací prístroj, špirálového kábla, napájacieho zdroja s pripojovacím káblom 1,5 m, upevňovacej súpravy pre vodorovné a zvislé testovacie polohy.

### Technický opis

Rozmer $h_2$	215 mm
--------------	--------

Rozmer h <sub>1</sub>	79 mm
Maximálny ťahovací moment	20 Nm
Rozmer b	180 mm
Rozmer l	180 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Upínací štvorhran	1/4 palec
Rozsah merania	0,4 – 20 Nm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Smer vŕahovania	ťahovanie doprava a doľava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Kalibračné a nastavovacie zariadenie

## Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 400/2	020140 400/2
Kalibrácia DAkKS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2

## Príslušenstvo

Snímač nameraných hodnôt Maximálny ťahovací moment 20	654255 20
--	-----------