

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie