

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie