


Garant**WNMG 080408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	VG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie