

3M Scotch-Brite™

Vejárový brúsny valec rúno (hrubý), Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: CRS**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Štandardné rozmery Ø 100×100 mm. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.
Hrubé čistiace rúno, agresívne a s dlhou životnosťou.

Použitie:

Rýchle odstránenie okovín, hrdze, nábehovej farby a zvyškov laku. Rovnomerný povrchový líniový vzor. **Dlhá životnosť.**

Technický opis

Brúsna podložka	Hrubé čistiace rúno
odporúčané otáčky	2800 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm

Druh produktu

Rúnový hrubý čistiaci valec

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		