



Prevodník „FMT“, Maximálny ťahovací moment: 2Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654350 2
GTIN	5060922232892
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- **Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).**
- **Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).**

Rozsah balenia:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Upozornenie:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	2 Nm
Upínací štvorhran	1/4 palec
Rozsah merania	0,04 - 2 Nm
Upínací šesťhran	1/4 palec
Kalibrácia	O4
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Druh produktu

Skúšobné zariadenie
krútiaceho momentu**Služby**

Kalibrácia vpravo Momentová skúšačka/senzor Typ 400

020120 400

Príslušenstvo

Simulátor kĺbov Maximálny ťahovací moment 2

654352 2