

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie