


**Garant****SNMG 150616, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251332 HB7120-1
GTIN	4045197820006
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Lamač triesok	VG
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie