



Snímač nameraných hodnôt, Maximálny ťahovací moment: 20Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654255 20
GTIN	4018754224418
Trieda položky	63B

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť dosiahnutá úpravou a digitalizáciou nameraných hodnôt priamo v snímači nameraných hodnôt. Odolné proti priečnym silám vďaka mimoriadne plochej konštrukcii.

Vhodné pre:

Dielenský skúšobný prístroj č. 654250.

Upozornenie:

Skúšobné prístroje a snímače nameraných hodnôt s ďalšími meracími rozsahmi sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	1,7 kg
Upínací štvorhran	1/4 palec
Rozsah merania	0,4 - 20 Nm
Maximálny ťahovací moment	20 Nm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 400/2	020140 400/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2