

**Dvojitá brúska ECO, 400 V, Typ: DS04/175****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Trieda položky	03S

Popis**Prevedenie:**

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri **nepretržitej prevádzke**. **Dodanie bez brúsnych kotúčov**.

Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

Technický opis

Príkion	250 W
Hmotnosť	15 kg
Označenie výrobcu	DS04/175
maximálne otáčky	2900 min ⁻¹
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	51 mm
Ø brúsneho kotúča D	175 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Dvojitá brúska

Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Stojan stroja vhodné pre stroj DS04	077513 DS04
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Úložný stôl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Úložný stôl na náradie ľavý Typ AT1	077519 AT1
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80