

**Snímač nameraných hodnôt, Maximálny ťahovací moment: 1100Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	654255 1100
GTIN	4018754224425
Trieda položky	63B

Popis**Prevedenie:**

Vysoká presnosť dosiahnutá úpravou a digitalizáciou nameraných hodnôt priamo v snímači nameraných hodnôt. Odolné proti priečnym silám vďaka mimoriadne plochej konštrukcii.

Vhodné pre:

Dielenský skúšobný prístroj č. 654250.

Upozornenie:

Skúšobné prístroje a snímače nameraných hodnôt s ďalšími meracími rozsahmi sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Upínací štvorhran	3/4 palec
Maximálny ťahovací moment	1100 Nm
Rozsah merania	25 - 1100 Nm
Hmotnosť	3,1 kg
Smer vŕahovania	ťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2
Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020140 1000/2

Príslušenstvo

Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 2	654383 2
Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 3	654383 3
Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 4	654383 4