



Prevodník „FMT“, Maximálny ťahovací moment: 400Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654350 400
GTIN	5060922233073
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).
- Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).

Rozsah balenia:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Upozornenie:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Technický opis

Rozsah merania	20 - 400 Nm
Maximálny ťahovací moment	400 Nm
Upínací štvorhran	1/2 palec
Upínací štvorhran	3/4 palec
Kalibrácia	O4
Smer vťahovania	ťahovanie doprava

Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia DAkkS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2
Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400