



Prevodník „FMT“, Maximálny ťahovací moment: 1500Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654350 1500
GTIN	5060922233110
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- **Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).**
- **Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).**

Rozsah balenia:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Upozornenie:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Technický opis

Upínací štvorhran	3/4 palec
Upínací štvorhran	1 palec
Maximálny ťahovací moment	1500 Nm
Rozsah merania	30 - 1500 Nm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %

Skúšobný protokol

Skúšobný protokol výrobcu

Druh produktu

Skúšobné zariadenie
krútiaceho momentu