

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie