

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Saténová kefka Drôt INOX 0,20 mm, Ø 100×70 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568435
GTIN	4017359203613
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rozmer **Ø 100 x 70 mm**, Ø otvoru 19 mm s dvojitou klinovou drážkou.

Vlnitý **drôt INOX** s **vysokou odolnosťou** voči korózii, kyselinám, zásadám a vysokým teplotám. Ideálna na satinovanie plechov z nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na satinovacích strojoch so súpravou dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

Ø otvora	19 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Šírka kefy	70 mm
Ø kefy D ₁	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×70 mm
Druh produktu	Saténová kefka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Súprava dištančných krúžkov6-dielne

568439