

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M:
115X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 571200 115X22 |
| GTIN | 4017359005224 |
| Trieda položky | 57L |

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Počet pletencov | 20 |
| Dĺžka orezania H ₁ | 24 mm |
| Ø kefy D ₁ | 115 mm |
| Hrúbka štetín | 0,5 mm |
| maximálne otáčky | 12500 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Šírka orezania L ₁ | 14 mm |
| Ø otvoru d ₁ | 22 mm |
| Upchávkový materiál | Oceľový drôt |
| Zapletanie | spletané doľava |
| Druh produktu | Okrúhla kefa |