


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Striedavé spletanie, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 115X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

**Použitie:**

**Striedavé spletanie (vpravo/vľavo)** pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdršňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	115 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	24 mm
Počet pletencov	20

maximálne otáčky	12500 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	14 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	22 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Okrúhla kefa