

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Drôt INOX 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M:
115X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdršňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Technický opis

Ø kefy D ₁	115 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
Dĺžka orezania H ₁	24 mm
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Počet pletencov	20

Šírka orezania L ₁	14 mm
Ø otvoru d ₁	22 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	spletané doľava
Druh produktu	Okrúhla kefa