


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Striedavé spletanie, drôt INOX 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 115X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Striedavé spletanie (vpravo/vľavo) pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsnovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	24 mm
Ø kefy D ₁	115 mm
Hrúbka štetín	0,5 mm
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹

Počet pletencov	20
Šírka orezania L ₁	14 mm
Ø otvoru d ₁	22 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Druh produktu	Okrúhla kefa