

**HAINBUCH****Zverák MANOK, Upínacia hlava (SK): 65****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329810 65
GTIN	2050001922496
Trieda položky	33H

**Popis****Prevedenie:**

Stacionárny strojný zverák z masívnej zliatiny. Vysoká prídržná sila, presnosť a tuhosť.

**Použitie:**

Všestranné použitie napr. obrábacie centrá, meracie stroje, stĺpové vrtačky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

**Upozornenie:**

Vhodné upínacie hlavy pozri č. 329910 – 329946.

**Technický opis**

Dĺžka L	214 mm
Hmotnosť	13 kg
Výška H	124 mm
Šírka B	159 mm
Veľkosť upínania	65
Ø hlavy	99,5 mm
Presnosť opakovania	0,01 mm

Ø rozostupnej kružnice otvorov	120 mm
Rozmer cez steny	17 mm
maximálna upínacia sila	105 kN
Vzdialenosť upevňovacích otvorov	184 mm
Rozsah upínania	4 - 65 mm
Druh produktu	Strojný zverák